


Balgzylinder EB-385-115

Teilenummer: 193789

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	385
Erforderlicher Einbau-Durchmesser	400 mm
Hub	115 mm
Max. Höhe ausgefahren	175 mm
Max. Kippwinkel	15 deg
Max. Versatz	10 mm
Min. Einbauhöhe	51 mm
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Rückstellkraft	300 N
Produktgewicht	5.900 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Balg	NR/BR
Werkstoffinformation Gehäuse	Stahl verzinkt