

Pendelleuchte
Artikel-Nr. 859025



Pendelleuchte, schwarzchrom. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: E14, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: sonstige, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40W, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige .

Artikel-Nr.	859025
Stand:	18.06.2021 20:44

Farbe	schwarzchrom
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	610 mm
Material	sonstige
Höhe	430 mm
Ausführung	E14
Leistung	40 W

Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Pendellänge max.	700 mm
Pendellänge min.	100 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I