


Doppelstockklemmen Potential verbunden, mit Zugfederanschluss,  
Querschnitt: 0,5-4mm<sup>2</sup>, Breite: 6,2mm, Farbe: grau



Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	Doppelstockklemme
Produktvariante	Doppelstockklemme intern gebrückt zur Montage auf Tragschiene nach IEC 60715
Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein
Allgemeine technische Daten	
Klemmen-Rastermaß	6,2 mm
Betriebsspannung / Bemessungswert	500 V
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	32 A
Erscheinungsbild	
Farbe	grau

## Produktdetails

Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte      Nein

## Anzahl

Anzahl der Klemmebenen      2

Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene      2

## Anschlüsse

Abisolierlänge      10 mm

anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig

- minimal      6 mm<sup>2</sup>
- maximal      6 mm<sup>2</sup>

anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig

- minimal      6 mm<sup>2</sup>
- maximal      6 mm<sup>2</sup>

anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig

- mit Aderendbearbeitung / minimal      4 mm<sup>2</sup>
- mit Aderendbearbeitung / maximal      4 mm<sup>2</sup>
- ohne Aderendbearbeitung / minimal      4 mm<sup>2</sup>
- ohne Aderendbearbeitung / maximal      4 mm<sup>2</sup>

Ausführung des elektrischen Anschlusses

- 1      Federzuganschluss
- 2      Federzuganschluss

Position / der Anschlussklemme      oben

## Mechanischer Aufbau

Höhe / bei niedrigstbauender Montageart      47,5 mm

Länge      83,5 mm

Befestigungsart      Hutschiene 35 mm

Nettogewicht      17 g

Material / des Isolierkörpers      sonstige

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur / während Betrieb

- minimal      -25 °C
- maximal      55 °C

## Approbationen Zertifikate

Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e      Nein

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	-----------



[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH2025-0AG00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH2025-0AG00>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH2025-0AG00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH2025-0AG00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>