

fetra Handwagen

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 795 x 445 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 4 Vollwände, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Räder, mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge



Artikelnummer: 118677

fetra
Transportgeräte



fetra Handwagen

Traglast 200 kg

Handwagen

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 795 x 445 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 4 Vollwände
- 250 mm hoch
- Deichsel verschraubt
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Räder
- mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Rollenlager
- Radanordnung parallel
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Lenkstange	ja
Wagentyp	Handwagen	Deichsel	verschraubt
Traglast	200 kg	Euronorm	nein
Aufbauten	4 Vollwände	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Höhe Aufbauten	250 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Ladeflächenlänge	795 mm	Bereifung	Luft
Ladeflächenbreite	445 mm	Material Felge	Kunststoff
Material Plattform	Holz	Radlager	Rollenlager
Material Gestell	Stahl	Radanordnung	parallel
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Garantie	10 Jahre
Farbe	brillantblau // RAL5007	Gewicht	21 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		