

## Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 1095 x 1720 x 1570 mm, Inhalt 1,7 m<sup>3</sup>, Traglast 1500 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 201989



## Bauer Kippbehälter

### mit Abroll-Automatik


Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1095 x 1720 x 1570 mm
- Inhalt 1,7 m<sup>3</sup>
- Traglast 1500 kg
- Gewicht 240 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 600 mm
- Materialstärke 3 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Abrollautomatik durch günstigen Lastschwerpunkt
- selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt und automatisches Einrasten der Kippsicherung
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung und stabilen Grundrahmen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
- Unterbau Einfahrtaschen

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Unterbau	Einfahrtaschen
Inhalt	1,7 m³	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Höhe	1095 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Länge	1720 mm	Einfahrtaschenabstand	600 mm
Breite	1570 mm	Einfahrbreite	600 mm
Traglast	1500 kg	Ablasshahn	nein
Material	Stahl	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Material Verarbeitung	verschweißt	stapelbar	nein
Materialstärke Wanne	3 mm	nestbar	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Gefahrstoffeignung	nein
Kippfunktion	manuell	Oberfläche	lackiert
Kippausführung	Abrollautomatik	Farbe	feuerrot // RAL3000
Rückschwenkfunktion	selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt	Farbe Ausführung	feuerrot // RAL3000
Kippsicherung	Kippsicherung automatisch	Deckel	nein
unterfahrbar	ja	Gewicht	240 kg

## Zubehör

518144		Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau