

Werkstattwagen-Aufsatz

BT900

Höhe x Breite x Tiefe 369 x 920 x 474 mm, Schublade innen B x T 800 x 400 mm, 2 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium



Artikelnummer: 244261



Werkstattwagen-Aufsatz

- Geeignet als Erweiterung für Werkstattwagen der Serie
- Höhe x Breite x Tiefe 369 x 920 x 474 mm
- Traglast 415 kg
- Schubladen Höhe 1x75 mm/1x150 mm
- Schublade innen B x T 800 x 400 mm
- 2 Schubladen
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Vollauszug 100 %
- Mit durchgehender Griffleiste
- Mit manuelle Schubladeneinzelverriegelung
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Robuste, doppelwandige Konstruktion
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium

Technische Details

Wagentyp	Werkstattwagen-Aufsatz	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen
geeignet für (Anwendung)	als Erweiterung für Werkstattwagen der Serie \$\$	Auszugsart	Vollauszug
Höhe	369 mm	Auszug Schublade	100 %
Breite	920 mm	Auszugsperre	ja
Tiefe	474 mm	Griff	durchgehender Griffleiste
Material	Stahl	abschließbar	ja
Stabilität / Aussteifung / Verst	doppelwandig	Schließsystem	Zylinderschloss
Arbeitsfläche Ausstattung	ohne Abdeckung	fahrbar	nein
inkl. Werkzeug	nein	Farbe Korpus	anthrazitgrau // RAL7016
Traglast	415 kg	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schubladen Anzahl	2 Stück	Farbe Front	weißaluminium // RAL9006
Schubladen Anzahl x Höhe	1x75 mm/1x150 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite Schublade innen	800 mm	Gewicht	29,22 kg
Tiefe Schublade innen	400 mm		

Zubehör

244272		Steckschlüsseleinsatz sechskant Einlage, 1/2" Steckschlüsseleinsatz sechskant 20-tlg. 20x40 Einlage
244273		Umschaltknarrensatz Einlage, 1/2" Umschaltknarrensatz 23-tlg. 20x40 Einlage
244274		Platzhalter Einlage, BASIC LINE EVA leere Einlage 20x40 cm, 2 Fächer
244276		Hammersatz Einlage, Hammersatz 3-tlg. 20x40 Einlage
244277		Sicherungsringzangen Einlage, Sicherungsringzangen 4-tlg. 20x40 Einlage
244278		Zangensatz Einlage, Zangensatz 4-tlg. 20x40 Einlage
244279		Gekröpfter Ringschlüsselsatz Einlage, Gekröpfter Ringschlüsselsatz 4-tlg. 20x40 Einlage

244280		Schlag Schraubendreher Einlage, Schlag Schraubendreher 5-tlg. 20x40 Einlage
244281		Feilensatz Einlage, Feilensatz 6-tlg. 20x40 Einlage
244282		Werkzeug Demontage Verkleidung Einlage, Werkzeug Demontage Verkleidung 6-tlg. 20x40 Einlage
244283		Schraubendreher Schlitz PH Innensechsk. Einlage, Schraubendreher Schlitz PH Innensechsk. 6-tlg. 20x40 Einlage
244284		Schraubendreher Schlitz Innensechsk. Einlage, Schraubendreher Schlitz Innensechsk. 6-tlg. 20x40 Einlage
244285		Lange Schraubendreher Einlage, Lange Schraubendreher TX 6-tlg. 20x40 Einlage
244287		Ringmaulschlüsselsatz Einlage, Ringmaulschlüsselsatz 7-tlg. 20x40 Einlage
244288		T-Griff Innensechskant Kugelkopf Einlage, T-Griff Innensechskant Kugelkopf 7-tlg. 20x40 Einlage
244289		T-Griff Einlage, T-Griff TX 7-tlg. 20x40 Einlage
244290		Verkleidungslösesatz Einlage, Verkleidungslösesatz 8-tlg. 20x40 Einlage
244291		Schraubendreher Schlitz PH Einlage, Schraubendreher Schlitz PH 8-tlg. 20x40 Einlage
244292		Schraubendreher Einlage, Schraubendreher TX 8-tlg. 20x40 Einlage
244293		Zangensatz Einlage, BASIC LINE EVA3 Zangen-Einlage, 20x40 cm, 8-tlg.