

Scangrip Baustrahler FLOOD LITE MC

Gehäuse aus Kunststoff,
Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom
1750 - 3500 Lumen, Mit Powerbank
mit USB-Ausgang, 3-in-1-Stütze,
Abstrahlwinkel 120 °, Mit Netzbetrieb

Artikelnummer: 254558

SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



Baustrahler

- Ideal für den Einsatz im rauen Arbeitsalltag
- Höhe x Breite x Tiefe 163 x 275 x 47 mm
- Gehäuse aus Kunststoff
- Leuchtmittel: COB-LED
- Energieeffizienzklasse E
- Lichtstrom 1750 - 3500 Lumen
- Mit Powerbank mit USB-Ausgang, 3-in-1-Stütze
- Abstrahlwinkel 120 °
- 2-stufig dimmbar
- Display mit Ladeanzeige
- Mit Netzbetrieb
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Ausstattung	Powerbank mit USB-Ausgang, 3-in-1-Stütze
Leuchtentyp	Baustrahler	Leuchte Funktion	2-stufig dimmbar
geeignet für (Anwendung)	den Einsatz im rauen Arbeitsalltag	Material Gehäuse	Kunststoff
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Höhe	163 mm
Energieeffizienzklasse	E	Breite	275 mm
Lichtstrom	1750-3500 Lumen	Tiefe	47 mm
dimmbar	ja	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Abstrahlwinkel	120 °	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Spannungsversorgung	Netzbetrieb	Garantie	3 Jahre
Kabellänge	5 m	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Anzeige	Ladeanzeige	Gewicht	2,1 kg