

stumpf

Werkstattsschrank

Serie 2000

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 500 x 500 mm, 2 Ebene(n) mit Wannensböden, 1 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 530116



stumpf



stumpf Werkzeugschrank Serie 2000

mit Wannensböden und Schubladen

Werkstattsschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 105 °
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- 2 Ebene(n) mit Wannensböden
- Traglast je Ebene 50 kg
- 1 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x90 mm
- Traglast je Schublade 35 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- mit Auszugssperre
- Schubladen höhenverstellbar
- Schubladen höhenverstellbar
- Ausstattung: 1 Schublade, 2 Böden
- mit Drehgriff

- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Werkstattschrank	Unterbau	Sockel
Türtyp	Flügeltür	Material	Stahlblech
Höhe	1000 mm	Schublade Funktion	Schubladen höhenverstellbar
Breite	500 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	500 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Traglast Fachboden	50 kg	Auszug Schublade	100 %
Schubladen Anzahl	1 Stück	Auszugssperre	ja
Schubladen Anzahl x Höhe	1x90 mm	Türöffnungswinkel	105 °
Schubladentraglast	35 kg	Griff	Drehgriff
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Farbe Front	enzianblau // RAL5010	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Gewicht	31,7 kg

Zubehör

521993		Schubladen für Werkstattschrank, in RAL7035 Lichtgrau
522035		Stahlboden für Werkstattschrank, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Traglast 30 kg, Aus Stahl
946363		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, In schwarz

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau

215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, In altrosa
221318		Wischtuch, 500 Tücher, Länge x Breite 400 x 380 mm, Papierqualität Vliesstoff, Aus Baumwolle/Polyester in grau
221350		Karton-Regalkasten, Inhalt 5 l, Höhe x Breite x Tiefe 112 x 151 x 351 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
222682		Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot