

Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form aus hochwertigem Edelstahl im eleganten und zeitlosen Design.



blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form

Zeitloses Design in Kombination mit hochwertigem Edelstahl für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

Produkteigenschaften:

Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Unterkonstruktion mit einer präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck.

Der nach DIN EN 13126-3 geprüfte Fenstergriff wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und Nockenaufsteckringen 10/12 mm geliefert.

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Geprüft nach DIN EN 13126-3
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben


weiter auf der
nächsten Seite





Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301								
Oberfläche:	fein matt								
Rastung:	vierfach, 90°								
Vierkantstift:	7 mm Stahl								
Geprüft nach: DIN EN 13126-3:2012-02	<table><tr><td>1</td><td>3/180</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>3/C1</td><td>-</td></tr></table>	1	3/180	0	1	2	0	3/C1	-
1	3/180	0	1	2	0	3/C1	-		
Stiftlängen:	24 / 32 / 37 / 43 mm								
Nockendurchmesser:	10 mm (10/12 mm Hülsen)								
Rosettenmaße:	31 x 70,6 x 14 mm (oval)								
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x30 / 40 / 45 / 50 mm verzinkt								
Verpackungseinheit:	20 Stück								



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/24 M5x30	20 Stück	9071127
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/32 M5x40	20 Stück	0430310
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/37 M5x45	20 Stück	0430375
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/43 M5x50	20 Stück	0430376