

Offener Sicherungshalter, 6.3 x 32 mm, Löt



250 VAC · 3.2W/10A16A (UL)

**Beschreibung**

- Schraub- oder Nietbefestigung

Standards

- IEC 60127-6
 - UL 4248-1 / UL 512
 - CSA C22.2 no. 39

Zulassungen

- UL Ausweisnummer: E39328
 - CSA Ausweisnummer: 38456


Weblinks

pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, CE-Konformitätserklärung, RoHS, CHINA-RoHS, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Sicherungseinsatz | 6.3 x 32mm |
| Montage | Schraub |
| Befestigung | Schraub oder Niet |
| Anschluss | Löt |
| Nennspannung | 250VAC |
| Nennstrom | 16A (UL) |
| Nennleistungsaufnahme IEC | 3.2W / 10A @ Tu 23°C Zulässige Leistungsaufnahme bei höheren Umgebungstemp. siehe Derating-Kurven |
| Schutzgrad | IP 00 |
| Schutzklasse | Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II nach IEC 61140 |
| Zulässige Umgebungstemp. | -40°C bis 85°C |
| Klimakategorie | 40/085/21 gemäss IEC 60068-1 |
| Material: Sockel | Duroplast, schwarz, UL 94V-0 |
| Material: Anschlüsse | Neusilber |
| Einzelgewicht (Sockel/Kappe) | 7.27 g |
| Lagerbedingungen | 0°C bis 60°C, max. 70% r.F. |
| Stempelung | Prüfspannung, Strom, Prüfzeichen |


| | |
|--------------------------|---|
| Lötverfahren | Welle |
| Lötbarkeit | 350 °C / 2 sec nach IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 2 |
| Lötwärmebeständigkeit | 350 °C / 10 sec nach IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 2 |
| Durchgangswiderstand | < 5 mΩ bei 20 mV |
| Spannungsfestigkeit | > 3kV (50Hz; 1 min) |
| Stossspannungsfestigkeit | > 4kV zwischen L-N |
| Isolationswiderstand | > 10 MΩ zwischen L-N (500 VDC; 1 min) |
| Überspannungskategorie | I - III gemäss IEC 60664-1 |
| Verschmutzungsgrad | 1 - 3 gemäss IEC 60664-1 |

Abmessungen

Variante 0031.6001

Variante 0031.6010

Derating Kurven



Varianten

| Halter | Leiste | Bestell-Nummer |
|--------|--------|----------------|
| • | | 0031.6001 |
| | • | 0031.6010 |

Verpackungseinheit Kartonschachtel (100 St.)