

Artikelnummer: 137487

Kurzbeschreibung: Opslagplaats voor gevaarlijke stoffen type GD-E/IBC, afsluitbaar, Opslagcapaciteit tot 1 x 1000 l IBC, gegalvaniseerd



Langbeschreibung: Opslagplaats voor gevaarlijke stoffen type GD-E/IBC, afsluitbaar, opslagcapaciteit tot 1 x 1000 l IBC: Het depot voor gevaarlijke stoffen van het type GD-E/IBC is geschikt voor de opslag van maximaal vier vaten van elk 200 l of a' a' n container (IBC) van 1000 l elk. Het kan ook worden gecombineerd met vaten van 60 l en kleine containers en is ideaal voor gebruik binnen en buiten. Het depot heeft een 3 mm dikke stalen opvangbak en een gegalvaniseerd rooster met een draagvermogen van 1000 kg/m². De onderrijhoogte is 100 mm. Het depot voor gevaarlijke stoffen van het type GD-E/IBC is een allround gesloten constructie met een afsluitbare deur en een natuurlijke luchtuitwisseling. Het is verkrijgbaar in verschillende versies.

Specificaties :

- Voor de opslag van 4 vaten a' 200 liter of 1 container (IBC) a' 1000 liter binnen en buiten
- Trechter en luchtpompen ook instelbaar
- All-round gesloten ontwerp voor veilige opslag van gevaarlijke stoffen
- Afsluitbare 1-vleugel deur met vast dak, stijf dakdesign
- Natuurlijke luchtuitwisseling
- Geschikt voor brandbare vloeistoffen van GHS-categoriea' «n 1-3 en vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor water van GHS-categoriea' «n 1-4
- Algemene bouwvergunning van de overheid DIBt, Berlijn
- Materiaal: buitenwanden van verzinkte, geprofileerde staalplaat, met opvangbak van 3 mm plaatstaal.
- Gegalvaniseerd rooster, 1000 kg/m² draagvermogen
- Opslagcapaciteit: max. 1 x 1000 l IBC-container van 1 x 1000 l.
- Opvangvolume: 1060 liter
- Hoogte onderwagen: 100 mm
- Kleuren: gegalvaniseerd, oranje, rood, blauw, grijs, groen, oranje, groen
- Afmetingen: L 1535 x B 1560 x B 1560 x H 2470 mm
- Gewicht: 380 kg

[ul]Voor uw levering adviseren wij u om telefonisch contact met onze klantenservice op te nemen .Hij zal nota van alle nuttige details nemen, zodat alles zorglos verloopt.

