

Artikelnummer: 308620

Kurzbeschreibung: ESD vatenwagen, draagvermogen 250 kg

Langbeschreibung: ESD vatenwagen, draagvermogen 250 kg: ESD-transportapparaten gaan elektrostatische ladingen tegen en beschermen elektronische componenten. Elektrisch geleidende poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). Wielen met elektrisch geleidende massief rubberen banden en rollagers, stalen velg, a^m 250 mm. Zwenkwiel aanslag met elektrisch geleidende massief rubberen banden en rollagers, stalen velg a^m 200 mm. [ul] Buitenafmetingen: B 700 x D 350 mm. Totale hoogte: 1600 mm Draagvermogen: 250 kg Wiel a^m: 250 mm Eigen gewicht: 16 kg[ul]

