


# Verteilerblöcke


Verteilerblöcke 3-fach / 4-fach								PN 16
Typ	L	B	H	Typ	L	B	H	Gewinde
<b>Messing</b>								
<b>3-fach</b>								
FR 503 MS	14	14	8	---	---	---	---	3 x M 5
FR 183 MS	23	16	16	---	---	---	---	3 x G 1/8"
FR 143 MS	30	22	22	---	---	---	---	3 x G 1/4"
<b>4-fach</b>								
VB 450 MS	14	14	8	VB 450 A	20	20	10	4 x M 5
VB 418 MS	23	16	16	VB 418 A	25	25	16	4 x G 1/8"
VB 414 MS	30	22	22	VB 414 A	40	40	20	4 x G 1/4"
---	---	---	---	VB 438 A	50	50	26	4 x G 3/8"
---	---	---	---	VB 412 A	50	50	32	4 x G 1/2"

**F** Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem [Online-Shop!](#)




Verteilerleisten 4-fach						PN 16
Typ	Gewinde	L	B	H		
<b>Aluminium</b>						
FR 450 A	4 x M 5	40	15	15		
FR 418 A	4 x G 1/8"	56	20	20		
FR 414 A	4 x G 1/4"	89	30	30		
FR 438 A	4 x G 3/8"	85	40	30		
FR 412 A	4 x G 1/2"	105	40	30		
FR 434 A	4 x G 3/4"	140	50	50		

**Abgänge 1-seitig**




Verteilerleisten 8-fach						PN 16
Typ	Gewinde	Gewinde	L	B	H	
<b>Aluminium</b>						
	G1	G2				
FR 850 A	2 x G 1/4"	8 x M 5	65	32	25	
FR 818 A	2 x G 3/8"	8 x G 1/8"	114	40	30	
FR 814 A	2 x G 1/2"	8 x G 1/4"	144	50	35	
FR 812 A	2 x G 3/4"	8 x G 1/2"	170	60	45	

**Abgänge 2-seitig**




Verteilerblöcke 9-fach						PN 16
Typ	Gewinde	Gewinde	L	B	H	
<b>Aluminium</b>						
	G1	G2				
VB 930 A	1 x G 1/8"	9 x M 3	45	18	18	
VB 950 A	1 x G 1/8"	9 x M 5	50	20	20	
VB 918 A	1 x G 3/8"	9 x G 1/8"	80	30	30	
VB 914 A	1 x G 1/2"	9 x G 1/4"	100	35	35	
VB 912 A	1 x G 3/4"	9 x G 1/2"	135	50	50	

**Abgänge 3-seitig**



Verteilerleisten				PN 315
Typ	Gewinde	Gewinde		
<b>Stahl verzinkt</b>				
FR 438 HD	2 x G 3/8"	4 x G 3/8"		



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.