

Technische Daten

ANSCHLUSS	
Stromversorgung AC	110 - 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Nennstrom (Max. Dauerstrom)	16 A
SONDERFUNKTIONEN	
Überhitzungsschutz	Nein
Überlastschutz	Ja
Leistungsmessung	Ja
FUNKTIONEN	
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Eigenverbrauch des Geräts	< 1 W
Intelligentes Ein/Aus	Ja

ANSCHLUSS	
Stromversorgung AC	110 - 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Nennstrom (Max. Dauerstrom)	16 A
SONDERFUNKTIONEN	
Überhitzungsschutz	Nein
Überlastschutz	Ja
Leistungsmessung	Ja
FUNKTIONEN	
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Eigenverbrauch des Geräts	< 1 W
Intelligentes Ein/Aus	Ja

Lokale und Fernsteuerung	Ja
Sonnenaufgang/-untergang	Ja
Wochenplan	Ja
KONNEKTIVITÄT	
WLAN	Ja
WLAN Protokoll	802.11 b/g/n
WLAN-Funkfrequenz	2412 - 2484 MHz
WLAN-Funksignalleistung	1 mW
WLAN-Reichweite	bis zu 50 m im Freien und bis zu 30 m im Innenbereich (abhängig von den Baumaterialien)
ABMESSUNG	
Größe	85 mm x 57 mm x 98 mm

Lokale und Fernsteuerung	Ja
Sonnenaufgang/-untergang	Ja
Wochenplan	Ja
KONNEKTIVITÄT	
WLAN	Ja
WLAN Protokoll	802.11 b/g/n
WLAN-Funkfrequenz	2412 - 2484 MHz
WLAN-Funksignalleistung	1 mW
WLAN-Reichweite	bis zu 50 m im Freien und bis zu 30 m im Innenbereich (abhängig von den Baumaterialien)
ABMESSUNG	
Größe	85 mm x 57 mm x 98 mm