

### Produkttyp-Bezeichnung



### Split Connect Terminator (Nicht-EX)

PROFIBUS PA SPLITCONNECT TERMINATOR, ZUM ABSCHLUSS VON PROFIBUS PA SEGMENTEN, EINSATZ IM EX-BEREICH NICHT MOEGLICH LIEFERFORM: 5 STUECK = 1 PCKG.

### Elektrische Daten

Übertragungsrate / bei PROFIBUS PA	31,25 kbit/s
------------------------------------	--------------

### Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur / während Betrieb	-40 ... +85 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung	-40 ... +85 °C
Umgebungstemperatur / während Transport	-40 ... +85 °C
Schutzart IP	IP67

### Weitere Informationen / Internet Links

#### Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/automation/net/catalog>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

#### letzte Änderung:

09.03.2015