



réservoir double PROFI 6+3 L, PE-HD rouge avec pochette cavalière + systèmes de remplissage



Description:

réservoir double PROFI 6 + 3 L, rouge, PE-HD pour carburant + mélange 2 temps avec pochette cavalière et systèmes de remplissage pour carburants + huiles à utiliser avec une tronçonneuse ; d

- avec homologation NU pour le transport de matières dangereuses et avec réservoir d'huile séparé pour la lubrification (par exemple huile de chaîne)
- fabrication contrôlée par le TÜV
- Échelle de mesure dans les deux conteneurs et compatible avec E10
- avec pochette cavalière et systèmes de remplissage pour carburants + huiles
- raccords filetés imperdables avec sécurité enfant et tube de sortie inclus avec bouchon (réf. 819901)
- pour identifier (conformément à la directive SGH et à l'ADR) les nourrices remplies de carburant, nous recommandons nos autocollants pour nourrices réf. 306100
- avec solides œillets de suspension pour sangles de transport et grande stabilité par une large surface d'appui
- avec rainures au sol pour une prise sûre
- sur demande : marquage, étiquetage et couleur personnalisée
- Pièces de rechange et accessoires : Sacoche (Réf. 796000), système de remplissage de sécurité pour les carburants (Réf. 819800), système de remplissage de sécurité pour l'huile adhésive à ch
- N° d'homologation UN 3H1/Y1.0/250/XX/D/BAM14483-huen
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 29 mm / a = Ø de filetage extérieur = 38 mm / p = profondeur = 170 mm, l = largeur = 362 mm, h = hauteur = 298 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	805062	Couleur	rouge
GTIN	4007228805048	Volume en l	6+3
Tarif douanier	39233090	Poids (kg)	1,46
Unité d'emballage (VE)	2	T x B x H (mm)	170 x 362 x 298

Suremballage

Contenu en morceaux	2	Poids par récipient (kg)	3,34
T x B x H (mm)	600 x 380 x 220	pdf.information.eanPu	4007228243291

Palette

Nombre de cartons	36	Carton par étage	4
Nombre de couches	9	Poids brut de la palette (kg)	140,31

L x B x H (m)

1,20 x 0,80 x 2,13