


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2873 Holzkastenwagen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Verschraubte Baukasten-Ausführung: Mit Stahlrohr-Aufbau, Wände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Nutzhöhe: 700 mm.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Ladeflächenhöhe (mm)	700
Nutzflächenlänge (mm)	1200
Nutzflächenbreite (mm)	800
Gesamtlänge (mm)	1260
Gesamtbreite (mm)	815
Gesamthöhe (mm)	1069
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	76
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976028736