

Verbindungsschellen

20.1 foxi Spiral-Schelle



DN	Spannbereich ca. mm	Artikel-Nr.
38	38-40	6001-038-100
40	40-60	6001-040-100
50	50-70	6001-050-100
60	60-80	6001-060-100
70	70-90	6001-070-100
80	80-100	6001-080-100
90	90-110	6001-090-100
100	100-120	6001-100-100
110	110-130	6001-110-100
120	120-140	6001-120-100
130	130-150	6001-130-100
140	140-160	6001-140-100
150	150-170	6001-150-100
160	160-180	6001-160-100
170	170-190	6001-170-100
180	180-200	6001-180-100
190	190-210	6001-190-100
200	200-220	6001-200-100
220	220-240	6001-220-100
250	240-260	6001-250-100
275	260-280	6001-275-100
300	300-320	6001-300-100
315	310-330	6001-315-100
325	320-340	6001-325-100
350	350-370	6001-350-100
400	400-420	6001-400-100
450	450-470	6001-450-100
500	500-520	6001-500-100

Material

Schellenband, Brücke und Schraubgehäuse aus Chrom-Stahl (Werkstoff 1.4016 / W2)

spezielle Brückenschelle für leichte und mittelschwere Spiralschläuche mit einer Rechtssteigung, schraubbar, leicht montierbar, weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückenkonstruktion

Produktvariante

auch in Edelstahlausführung (Werkstoff 1.4301 / W4) lieferbar

geeignet für

- alle leichten Folienschläuchen mit einer Wandstärke von 0,4 mm bis 0,55 mm

foxiClassic PUR SL-ECO
foxiClassic Santo SL
foxiGarant PUR SL-SE
foxiGarant PUR SL-EL
foxiGarant PE SL-EL
foxiPremium PUR SL

- alle mittelschweren Spiralschläuche mit einer Wandstärke von ca. 0,75 mm

foxiClassic Santo L
foxiGarant PUR L
foxiGarant PUR L-SE
foxiGarant PUR L-EL
foxiGarant GSS-L
foxiPremium PUR L
foxiPremium PUR L /VA