

## Ballenpresse

### V-Press 60

Geeignet für für leichtes Verpackungsmaterial wie Folie oder Packpapier, Höhe x Breite x Tiefe 1280 x 810 x 735 mm, mit 4 Rollen

Artikelnummer: 225154



## Ballenpresse V-Press 60

### Verpackungsmüll schnell und einfach komprimieren

Ballenpresse

- Geeignet für für leichtes Verpackungsmaterial wie Folie oder Packpapier
- Höhe x Breite x Tiefe 1280 x 810 x 735 mm
- Einfüllöffnung Breite x Tiefe 740 x 635 mm
- Bedienung per Handhebel
- verdichtet den Abfall zu Ballen (Verhältnis 5:1 und mehr)
- Ballengewicht maximal 40 kg
- Ballen Höhe max. x Länge x Breite 800 x 800 x 600 mm
- mit 4 Rollen
- 2 Rollen mit Feststellern

## Technische Details

Verpackungstyp    Verpackungsmaschine

Verpackungsmaschine  
Funktion

verdichtet den Abfall zu Ballen (Verhältnis 5:1 und mehr)

geeignet für (Produkt/Material)	leichtes Verpackungsmaterial (Folie, Packpapier)	Ballengewicht max.	40 kg
Höhe	1280 mm	Ballenhöhe max.	800 mm
Breite	810 mm	Ballenlänge	800 mm
Tiefe	735 mm	Ballenbreite	600 mm
Breite Einfüllöffnung	740 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen
Tiefe Einfüllöffnung	635 mm	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Bedienung	Handhebel		

## Dazu passt auch ...

221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff
227908		Unisex-Arbeitshose, Größe M, Schnitt bequem und weit