

## Casco Lenkrolle



Traglast 350 kg, Durchmesser 200 mm, Naben Länge 59 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243252



### Lenkrolle

- Traglast 350 kg
- Durchmesser 200 mm
- Naben Länge 59 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

|                 |                       |                     |              |
|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Fördertechnik   | Rollen                | Befestigungselement | Platte       |
| Rollentyp       | Transportgeräterollen | Material Gehäuse    | Stahl        |
| Bauform         | Lenkrolle             | Feststeller         | ohne         |
| Traglast        | 350 kg                | Fadenschutz         | nein         |
| Bereifung       | Polyurethan           | Länge Nabe          | 59 mm        |
| Durchmesser Rad | 200 mm                | Schraubloch Abstand | 105x84/76 mm |

|                |              |                    |                     |
|----------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Material Felge | Polyamid     | Oberfläche Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| Radlager       | Schwenklager | Gewicht            | 2,29 kg             |