

## Krause

### Steckleiter-Unterteil

STABILO® Professional

5 profilierte Stufen, Aus Aluminium

Artikelnummer: 244187



#### Steckleiter-Unterteil




- 5 profilierte Stufen
- Stufentiefe 80 mm
- Breite 850 mm
- Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
- Sichere Anwendung durch Sicherungsbolzen
- Zweikomponenten-Fußstopfen am Holmende
- Aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 5,2 kg

- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Tiefe	100 mm
Leitertyp	Steckleiter-Unterteil	klappbar	nein
Material	Aluminium	fahrbar	nein
Stufen Anzahl	5	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Stufen	80 mm	Handlauf	nein
Höhe	1700 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Breite	850 mm	Sicherheitsbügel	nein
Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherungsbolzen	Ablageschale	nein
Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt	Garantie	10 Jahre
belastbar bis	150 kg	Gewicht	5,2 kg
Unterbau	Zweikomponenten-Fußstopfen		

## Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
528213		Rolltritt, aus Kunststoff in blau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen