

## Antistatischer Luftpolsterbeutel

Aus LDPE in rosa, Stärke 100 µm,  
Länge x Breite innen 250 x 150 mm

Box(en) 100 Stück

Artikelnummer: 253611



### Antistatischer Luftpolsterbeutel



- Geeignet für feuchtigkeitsempfindliche Produkte wie elektronische Geräte, optische Instrumente oder Metalle
- Aus LDPE in rosa
- Stärke 100 µm
- Länge x Breite innen 250 x 150 mm
- Verschließbar mit Haftklebung
- Antistatische Wirksamkeit für 6 Monate
- Wirkt Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Wärme und bietet Schutz vor Staub und Schmutz
- Glatte Innenseite, Noppen an der Außenseite
- Spart Portokosten durch geringes Eigengewicht

### Technische Details

|                                 |                                    |                   |   |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|
| Verpackungstyp                  | Beutel                             | antistatisch      | ja  |
| Beuteltyp                       | Luftpolsterbeutel                  | Schutzeigenschaft | resistent gegen Feuchtigkeit, staub- und schmutzdicht |
| geeignet für (Produkt/Material) | feuchtigkeitsempfindliche Produkte | Beutel Ausführung | Innenseite glatt, Außenseite mit Noppen               |
| Material                        | LDPE                               | Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld                                |

|                |             |               |   |
|----------------|-------------|---------------|---|
| Materialstärke | 100 µm      | Kostenvorteil | Spart Portokosten durch geringes Eigengewicht |
| Verschluss     | Haffklebung | Farbe         | rosa  |
| Innenlänge     | 250 mm      | Gewicht       | 1,299 kg                                      |
| Innenbreite    | 150 mm      |               |   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 134186 |  | Regalkasten, Höhe x Breite x Tiefe 140 x 234 x 500 mm, Aus Polypropylen, in taubenblau   |
| 222754 |  | Einweghandschuhe, Aus Nitril in blau, puderfrei und hypoallergen, Finger angeraut, Größe 7,5, Länge 245 mm                                     |
| 526498 |  | Tischwaage, nicht eichfähig, Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 175 x 190 mm, Wägebereich von 0 bis 12 kg, Ablesbarkeit in 1 g Schritten |
| 587533 |  | Müllsackständer, für 3 x 120-Liter-Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 810 x 370 x 410 mm, Deckel aus Kunststoff in schwarz, gelb, blau               |