

**Artikelnummer:** 156911

**Kurzbeschreibung:** Werkbank Serie 8922, B 1500 x T 700 x H 840 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank Serie 8922, 5 Schubladen, 1 Tür, Tiefe 700 oder 900 mm: Die Werkbank Serie 8922 bietet fünf Schubladen und eine abschließbare Tür. Dabei haben Sie bei der Werkbank Serie 8922 die Wahl der Tiefe von 700 oder 900 mm. Robust und stabil präsentiert sich die Werkbank Serie 8922. Dank der Schweißkonstruktion und den Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr hat die Werkbank einen festen Stand und bietet eine Flächenlast von max. 1250 kg. Auch die umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau und Enzianblau macht die Werkbank Serie 8922



widerstandsfähig gegen Stöße. Die 40 mm starke Arbeitsplatte aus Buche-Massiv ist bereits geschliffen und geölt. Unterhalb der Arbeitsplatte befindet sich ein 4-seitiger Auflagerahmen. Hinzu kommen zwei Schubladen mit einer jeweiligen Tragkraft von 100 kg und einer Höhe von 160 mm und 120 mm. Drei weitere 120 mm hohe Schubladen bieten eine Tragkraft von je 50 kg. Die 360 mm breite Tür lässt sich mittels Zentralverriegelung auch abschließen. Die Werkbank Serie 8922 kann wahlweise mit einer Breite von 1250 mm oder 1500 mm und einer Tiefe von 700 mm oder 900 mm bestellt werden. Die Werkbank wird vollständig montiert geliefert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestellfüße mit Abschlusselement und Anti-Rutsch-Noppen Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte 2 Schubladen: 1 x 160 mm, 1 x 120 mm, Schubladen Tragkraft: je 100 kg 3 Schubladen: 3 x 120 mm, Schubladen Tragkraft: 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent 1 Tür: 1 x 360 mm, Öffnungswinkel 180 Grad, selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 oder 900 mm Breite: 1250 oder 1500 mm Höhe: 840 mm

**EAN/GTIN:** 4040376979193