

fetra chariot à timon

force 400 kg, plateau longueur x largeur 1145 x 545 mm, plateforme en bois, rehausse rambardes, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roues, avec bandage airsur jante tôle d'acier



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 118676

fetra Chariot à timon

Force 400 kg

chariot à timon

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 1145 x 545 mm
- plateforme en bois
- rehausse rambardes
- essieu pivotant simple
- timon vissé
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roues
- avec bandage airsur jante tôle d'acier
- disposition des roues parallèle
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	barre directrice	oui
type de chariot	chariot à timon	timon	vissé
charge	400 kg	Plateau Lxl	1145x545 mm

rehausses	rambardes	norme européenne	non
longueur de plateau	1145 mm	équipement chariot	sans équipement
largeur de plateau	545 mm	nombre/type de roulettes	2 roues
matériau de plateforme	bois	pneumatique	air
matériau de châssis	acier	matériau de jante	tôle d'acier
surface de châssis	finition peinture époxy	disposition des roues	parallèle
couleur	bleu brillant // RAL5007	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	Poids	25 kg
direction	essieu pivotant simple		