

## ZARGES

### plateforme de travail

#### Z500 Seventec 502

estrade hauteur x largeur x  
profondeur 990 x 600 x 300 mm,  
accès double face, en métal léger

Numéro d'article: 139490



## ZARGES Plateforme de travail Z500 Seventec 502

### Double accès






plateforme de travail

- estrade hauteur x largeur x profondeur 990 x 600 x 300 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 2,99 m
- accès double face
- profondeur de marche 85 mm
- en métal léger
- connexion marches/lisse 7 points de fixation
- Stabilité accrue grâce à traverse d'appui au centre de la marche
- application sûre grâce à liaison rigide des deux côtés
- poids 10,3 kg
- certification TÜV

## Détails techniques

technique de montée	plateforme de travail	profondeur des marches	85 mm
matériau	métal léger	connexion d'échelons/de longeron	7 points de fixation
utilisation	double face	renfort	traverse d'appui au centre de la marche
hauteur d'estrade	990 mm	équipement de sécurité échelle	liaison rigide des deux côtés
largeur d'estrade	600 mm	étrier de sécurité	non
profondeur d'estrade	300 mm	bac	non
nombre de marches	2 x 4	certification	certification TÜV
rabattable	oui	Poids	10,3 kg
roulant	non		

## Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir