

feuillard de cerclage

longueur x largeur 1100 m x 13 mm,
noyau de roulette Ø 200 mm, résiste
à la déchirure jusqu'à un effet de
force de 3000 N, surface avec
revêtement en plastique résistant à
l'usure

Numéro d'article: 208434



Feuillard de cerclage



feuillard de cerclage

- longueur x largeur 1100 m x 13 mm
- noyau de roulette Ø 200 mm
- résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 3000 N
- surface avec revêtement en plastique résistant à l'usure






Détails techniques

type d'emballage	feuillard de cerclage	largeur	13 mm
surface	avec revêtement en plastique	longueur	1100 m
diamètre de noyau de rouleau	200 mm	Poids	7,5 kg
résistance à la déchirure	3000 N		

Accessoires

208430		dispositif de serrage, pour feillard en polyester, pour largeur de feillard 13 - 19 mm
208450		boucles métalliques pour feuillage en polyester et de cerclage, convient pour la largeur du feillard 13 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

216108		cornière de protection, En caisse carton coloris marron, recyclables à 100 %, Section 35 x 35 mm, longueur 1600 mm, épaisseur de matériau 3 mm
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
227306		cutter de sécurité, lame trapézoïdale à ressort avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 58 mm, avec chargeur pour lames de rechange
531546		film de protection pour palettes, longueur x largeur 1600 x 1200 mm, En polyéthylène épaisseur 25 µm, en transparent