

Cascoo Roue encastrable



force 800 kg, diamètre 250 mm,
avec bandage polyuréthane,
moyeu avec Double roulement à
billes, jante en aluminium

Numéro d'article: 243620



Roue encastrable

- force 800 kg
- diamètre 250 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	aluminium
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	800 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	Poids	1,529 kg
Diamètre de roue	250 mm		

