

## cadre en cornières

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, Avec un côté ouvert pour les chariots de levage et les chariots élévateurs, plateforme ouvert, poignée, en acier galvanisé en bleu, 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 244085



cadre en cornières

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- Avec un côté ouvert pour les chariots de levage et les chariots élévateurs
- plateforme ouvert
- poignée
- en acier galvanisé en bleu
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 50 mm
- avec bandage polyuréthane

appareil de manutention	châssis roulant	barre directrice	oui
type de rouleur	cadre en cornières	pneumatique	polyuréthane
charge	500 kg	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
norme européenne	oui	Diamètre de roue	50 mm
fonction appareil de manutention	utilisation avec chariots de levage/chariots élévateurs	hauteur	600 mm
longueur de plateau	1200 mm	matériau	acier
largeur de plateau	800 mm	surface	galvanisé
Structure de la plateforme	ouvert	Poids	19,5 kg
matériau de plateforme	acier		