


Rollcart plateau roulant pour fortes charges



force 1500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, plateforme en MDF en hêtre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roues



Numéro d'article: 404958

Rollcart Plateau roulant pour fortes charges

Force 1500 kg

plateau roulant pour fortes charges

- force 1500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- plateforme en MDF en hêtre
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roues

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	acier
type de chariot	plateau roulant	matériau de finition	soudé
charge	1500 kg	norme européenne	non
rehausses	aucune	équipement chariot	sans équipement
longueur de plateau	1000 mm	barre directrice	non
largeur de plateau	700 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	MDF	roulement	roulement à billes
couleur de la plateforme	hêtre	surface	finition peinture époxy
nombre/type de roulettes	2 roues	couleur	bleu gentiane // RAL5010

pneumatique	caoutchouc plein	Poids 56 kg
Ø de roue	250 mm	

Accessoires

404952



élevateur pour plateau roulant charges lourdes, force 1500 kg, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2004 orangé pur, 2 roues, avec bandage caoutchouc plein