

## BS-ROLLEN

### volant

force 600 kg, bandage plastique, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm, jante en plastique

Numéro d'article: 503849



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roue




volant

- force 600 kg
- bandage plastique
- diamètre 200 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- jante en plastique
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulette pour appareil de manutention	frein	sans
modèle	volant	pare-fils	non
charge	600 kg	longueur de moyeu	60 mm
pneumatique	plastique	trou de moyeu	20 mm
Ø de roue	200 mm	largeur de roulement	50 mm
matériau de jante	plastique	Poids	0,98 kg
roulement	roulement à billes		

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés