

VARIOfit chariot à étagères ESD

force 250 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 985 x 490
mm, plateau(x) en bois,
électroconducteur, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL7024 gris graphite,
roues avec bandage caoutchouc
plein sur jante plastique

Numéro d'article: 526697



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à plateaux antistatiques

Force 250 kg

chariot à étagères ESD

- force 250 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 985 x 490 mm
- hauteur x longueur x largeur 1010 x 1125 x 625 mm
- plateau(x) en bois, électroconducteur
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7024 gris graphite
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- moyeu avec roulement à billes

- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariot à étagères	rehausses	aucune
charge	250 kg	conducteur d'électricité	oui
longueur de plateau	985 mm	rabattable	non
largeur de plateau	490 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	3 pièce	pneumatique	caoutchouc plein
matériau plateau(x)	bois	matériau de jante	plastique
exécution plateau(x)	électroconducteur	roulement	roulement à billes
alignement de niveaux	droit	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
hauteur	1010 mm	disposition des roues	rectangulaire
longueur	1125 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	625 mm	couleur	gris graphite // RAL7024
matériau	acier	garantie	12 années
matériau de finition	soudé	Poids	58 kg

Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg

