

## stumpf


### armoire d'atelier

#### Serie 3000

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm, 6 niveaux avec tablette en acier, 6 tiroir(s), à cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 946782



## stumpf Armoire d'outillage Serie 3000

### avec tablettes coulissantes et tiroirs

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 105 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 6 niveaux avec tablette en acier
- 6 tablettes extensibles
- force par plateau 35 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 6 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 6x90 mm
- force par tiroir 35 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- force par tablette coulissante 35 kg
- tablettes coulissantes à roulement à billes, extension 100 %

- avec blocage d'extension
- équipement : tablettes extractibles, tiroirs
- à cloison de séparation médiane
- à gauche 3 tablettes et 3 tiroirs
- à droite 3 tablettes et 3 tiroirs
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification TÜV
- 5 années de garantie

## Détails techniques


type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoire	armoire d'atelier	soubassement	socle
type de porte	double porte battante	matériau	tôle d'acier
hauteur	1800 mm	tablette réglable au pas	25 mm
largeur	1000 mm	tiroir réglable en hauteur	25 mm
profondeur	500 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tablettes extractibles, tiroirs	verrouillable	oui
équipement armoire gauche	3 tablettes et 3 tiroirs	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
équipement armoire droite	3 tablettes et 3 tiroirs	cloison de séparation médiane	oui
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	glissière tiroir	à roulement à billes
type tablette/niveau	tablette en acier	glissière tablette	à roulement à billes
charge tablette	35 kg	extension tiroir	100 %
nombre de tiroirs	6 pièce	extension tablette	100 %
nombre x hauteur tiroirs	6x90 mm	blocage d'extension	oui
capacité de charge de tiroir	35 kg	angle d'ouverture de porte	105 °
tablettes extractibles	6 pièce	poignée	poignée tournante
charge tablette coulissante	35 kg	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	certification	certification TÜV
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	garantie	5 années
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	103,4 kg
surface de face avant	finition peinture époxy		

## Accessoires





946432



Tablette couliss. pour armoire d'atelier, avec bord du bac de rétention, largeur x profondeur 500 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 35 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

946498		tiroir pour armoire d'atelier, hauteur 90 mm
--------	---	--

### Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge