

110113**Sorbent Universalsaugtücher - Rolle****Einsatzbereiche**

<input checked="" type="checkbox"/>	Schweröl
<input checked="" type="checkbox"/>	Leichtöl
<input checked="" type="checkbox"/>	Chemikalien
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinigungsmittel
<input checked="" type="checkbox"/>	Lösungsmittel
<input checked="" type="checkbox"/>	Farben
<input checked="" type="checkbox"/>	Wasser
<input type="checkbox"/>	Fette

Eigenschaften

<input checked="" type="checkbox"/>	reißfest
<input checked="" type="checkbox"/>	nassfest
<input type="checkbox"/>	lebensmittelunbedenklich
<input checked="" type="checkbox"/>	weich
<input checked="" type="checkbox"/>	voluminös
<input checked="" type="checkbox"/>	fusselarm
<input checked="" type="checkbox"/>	saugstark
<input type="checkbox"/>	gute Poliereigenschaften

**Produktinformation**

Blattzahl:	110	EAN-Code:	N/A
Blattgröße:	38,0 x 42,0 cm	Mindestbestellmenge:	1 Karton
Anzahl der Lagen:	1	Grammatur:	1 x 245 g/m ²
Farbe:	grün	Material:	100% Polypropylen
Zwischenblattverleimt:	nein	Rollenbreite:	38,0 cm
Volumengeprägt:	nein	Rollendurchmesser:	37,0 cm
Qualitätsnorm:	N/A	Rollenlänge:	46,2 m

- Polypropylen-Vlies mit hoher Saugfähigkeit für alle Flüssigkeiten
- Saugt Wasser ebenso stark wie Öle und Kraftstoffe
- Mehrfache Wiederverwendung durch Auswringen möglich

Verpackungseinheit (VE)

Verpackung:	Karton	Länge:	41,0 cm
Inhalt:	1 Rolle	Breite:	40,0 cm
Unterverpackung:	keine	Höhe:	41,0 cm

Paletteninformation

Rollen pro Palette:	30	Länge:	120,0 cm
VE pro Palette:	30	Breite:	80,0 cm
Palettentyp:	EURO 1.200 x 800	Höhe:	220,0 cm

Passende Spender für dieses Produkt**960641**Industrierollen-
Bodenständer**960642**Industrierollen-
Bodenständer mit
Müllbeutelhalterung**960640**Industrierollen-
Wandhalter