

Información sobre productos

97 22 240

Alicate para crimpar terminales

- Con perforaciones para cortar pasadores roscados de cobre y latón (M 2,6 / M 3,0 / M 3,5 / M 4,0 y M 5)
- Articulación atornillada para una elevada estabilidad y un movimiento uniforme
- Acero especial, de alta resistencia





Información general

Núm. de artículo	97 22 240
EAN	4003773070726
Alicate	negro, lacado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	270 g
Dimensiones	240 x 62 x 25 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica


Características técnicas

Aplicación	terminales + conectores aislados
Capacidad milímetros cuadrados	0,5 — 6,0 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	3
AWG	20 — 10

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.




97 21 215



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B