

Termékinformációk

97 81 180

Krimpelő fogó érvéghüvelyekhez

Elülső bevezetéssel

- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez a 0,5 - 6 mm² tartományban
- Előnyösen alkalmazható nehezen elérhető helyeken történő munkavégzéskor, pl. szűk és mély kapcsolószekrényekben
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



Általános

Cikkszám	97 81 180
EAN	4003773019794
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	209 g
Méret	180 x 50 x 13 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 6,0 mm ²
Fészkek száma	1
AWG	20 — 10

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

