

## Termékinformációk

# 98 20 40

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

## Csavarhúzó hasított fejű csavarokhoz

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ⚡

Általános	
Cikkszám	98 20 40
EAN	4003773026402
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	38 g
Méret	202 x 25 x 24 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők	
Pengehossz	100 mm
Szigeteletlen pengehossz	15 mm
Fogantyúhossz	102 mm
Vágóél szélesség	4,0 mm
Vágásvastagság	0,8 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk