

fetra vatenkar

draagvermogen 150 kg, voor
2x40/50 l fles, ladingbeveiliging door
fleshouder met veiligheidsketting,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, wielen met lucht-
banden

Artikelnummer: 118572



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Flessenkar

Draagvermogen 150 kg

vatenkar



- draagvermogen 150 kg
- voor 2x40/50 l fles
- hoogte x breedte 1300 x 830 mm
- passend voor flessen met Ø 229 mm
- met lasdraadkokers aan beide bomen
- ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- met veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden
- wiel Ø 400 mm
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	400 mm
type kar	vatenkar	steekwagen uitrusting	lasdraadkokers aan beide

			bomen
draagvermogen	150 kg	veiligheidsgreep	ja
capaciteit	2x40/50 l	ladingbeveiliging	fleshouder met veiligheidsketting
voor flessen-ø	229 mm	hoogte	1300 mm
materiaal	staal	breedte	830 mm
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
in-/uitklapbaar	nee	kleur	briljantblauw // RAL5007
trapslede	nee	garantie	10 jaar
banden	lucht	gewicht	27 kg
materiaal velg	plaatstaal		

Gerelateerde Producten

119196		wiel, diameter x breedte 400 x 100 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (set 4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119198		wiel, diameter x breedte 400 x 100 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (paar, 2 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar