

## Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van staal, wieldiameter 20 mm, baan lengte x breedte 1,5 m x 300 mm, asafstand 25 mm

Artikelnummer: 121752



## Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-elementen

### Recht

rollenbaan

- draagrol van staal
- wieldiameter 20 mm
- baan lengte x breedte 1,5 m x 300 mm
- breedte 340 mm
- asafstand 25 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 75 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag















### Technische details



transporttechniek	transportbaan	breedte	340 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	75 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	25 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm
materiaal rol	staal	framebreedte	20 mm
diameter rol	20 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	1,5 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel

baanbreedte 300 mm




gewicht 21,7 kg

## Gerelateerde Producten

121898		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 20 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 25 mm
125935		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 20 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 25 mm
126268		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
428595		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428653		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428697		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428744		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428824		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429011		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429055		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429099		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429168		staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429226		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte, lengte 1 m
429237		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhogte, lengte 1 m

510303		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 20 mm, baan lengte x breedte 1 m x 300 mm, asafstand 25 mm, met scharnieren en handgreep
510321		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

### Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm