

contragewichtskraan HB500GKFAPO

draagvermogen 500 kg, hefhoogte 3750 mm, draagarm met 13 niveaus, bouwhoogte 1700 mm, met veiligheidshaak

Artikelnummer: 159299



Contragewichtskraan HB500GKFAPO

draagvermogen 500 kg






contragewichtskraan

- voor regelmatig gebruik
- draagvermogen 500 kg
- hefhoogte 3750 mm
- draagarm met 13 niveaus
- bouwhoogte 1700 mm
- doorrijdhoogte x -breedte 1700 x 800 mm
- precisiepomp met 4 krachtinstellingen
- bediening heffing handmatig
- hefbeweging per pompslag 70 - 155 mm
- per millimeter neerlaten, met terugtrekveer tegen ongecontroleerd neerlaten
- met rijpositioneerder
- met veiligheidshaak
- veilig in gebruik door overlastbeveiliging bij max. stand
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2004 zuiver oranje
- inhoud levering: inclusief kraanboek
- gewicht 360 kg

Technische details

hijswerktuig	kraan	doorrijdbreedte	800 mm
type kraan	contragewichtskraan	heffing per pomp	70-155 mm
gebruiksduur	regelmatig gebruik	lengte onderwagen	990 mm
draagvermogen (max.)	500 kg	kraan functie	precisiepomp met 4 krachtinstellingen
hefhoogte (max.)	3750 mm	kraan uitrusting	veiligheidshaak
verrijdbaar	ja	veiligheidsuitrusting hijswerktu	overlastbeveiliging bij max. stand
onderwagen uitvoering	parallel	onderwagen functie	met rijpositioneerder
draagarmniveaus	13 stuks	neerlaatfunctie	per millimeter neerlaten, met terugtrekveer tegen ongecontroleerd neerlaten
bediening heffing	handmatig	oppervlak	m. poedercoating
bouwhoogte	1700 mm	kleur	zuiver oranje // RAL2004
materiaal	staal	inhoud levering	inclusief kraanboek
doorrijdhoogte	1700 mm	gewicht	360 kg

Dit past ook bij ...

119874		schaarhefwagen, draagvermogen 1000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, draagbreedte 540 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 82 mm, met snelheffing voor lasten tot 150 kg
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
520987		mobiële schaarheftafel, draagvermogen 680 kg, platform lengte x breedte 1220 x 610 mm, dubbele schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart