

composietband

lengte x breedte 850 m x 16 mm,
kern rol Ø 200 mm, tot een
krachtuitoefening van 4250 N
scheurvast, oppervlak met slijtvaste
kunststof coating

Artikelnummer: 208435



Composietband



composietband

- lengte x breedte 850 m x 16 mm
- kern rol Ø 200 mm
- tot een krachtuitoefening van 4250 N scheurvast
- oppervlak met slijtvaste kunststof coating






Technische details

type verpakking	omsnoeringsband	breedte	16 mm
oppervlak	kunststof coating	lengte	850 m
diameter rolkern	200 mm	gewicht	11 kg
scheurvastheid	4250 N		

Gerelateerde Producten

208430		spanapparaat, voor polyesterband, voor bandbreedte 13 - 19 mm
208451		metalen klemmen voor polyester- en composietband, passend voor bandbreedte 16 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

216108		hoekbeschermingslijst, Van doos in bruin, 100 % recyclebaar, Beenafmetingen 35 x 35 mm, lengte 1600 mm, materiaaldikte 3 mm
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
227306		veiligheids Cutter, veerbelast trapeziummes met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 58 mm, met magazijn voor reservemessen
531546		pallet-beschermfolie, lengte x breedte 1600 x 1200 mm, Van 25 µm dik polyethyleen, in transparant