

## WEDO

### veiligheids Cutter STANDARD

geveerd lemmet met automatisch inschuifbaar lemmet, uitschuiflengte lemmet 15 mm, met foliesnijapparaat en bevestigingssoog

VE 12 stuks

Artikelnummer: 227317



## WEDO Veiligheidssnijmachine STANDARD

### met automatisch inschuifbaar lemmet

veiligheids Cutter

- geveerd lemmet met automatisch inschuifbaar lemmet
- uitschuiflengte lemmet 15 mm
- greep lengte 158 mm
- voor krimpfolie, omsnoeringsband en bindtouw
- Geschikt voor voor links- en rechtshandigen
- greep van kunststof in zwart/rood, lemmet van carbonstaal
- met foliesnijapparaat en bevestigingssoog
- GS- en TÜV-getest

## Technische details

type verpakking	verpakkingsgereedschap	gebruikersgroep	voor links- en rechtshandigen
gereedschapstype	mes	kleur greep	zwart/rood
type mes	veiligheids Cutter	lemmettype	met veer
inschuifbaar lemmet	automatisch	geschikt voor (product/materiaal)	krimpfolie, omsnoeringsband en bindtouw
lengte	158 mm	mes uitrusting	foliesnijapparaat, bevestigingssoog

uitschuiflengte lemmet	15 mm	certificering	GS // TÜV
materiaal greep	kunststof	gewicht	0,086 kg
materiaal lemmet	carbonstaal		

## Gerelateerde Producten

227318



reservemes voor cutter, trapeziummes, lemmetlengte 72 mm, levering inclusief opbergbox

## Dit past ook bij ...

217124



verzamelbox voor cuttermessen