

META

breedvakstelling

MINI-RACK

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1851 x 800 mm, vaklast 600 kg, 4 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 470897



META Breedvakstelling MINI-RACK

Aanbouwstelling

breedvakstelling

- aanbouwveld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1851 x 800 mm
- veldlast 3200 kg
- vaklast 600 kg
- vak breedte x diepte 1800 x 800 mm
- 4 niveaus met houten vloer
- niveaus met versteviging door dwarsprofielen
- Per 50 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand


- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- staander met voetplaat (vastschroefbaar)
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe met voetplaten die met pluggen kunnen worden vastgezet en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details




meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	houten vloer
stellingtype	breedvakstelling	legborden / niveaus uitrusting	versteving door dwarsprofielen
stellingsysteem	kliksysteem	legborden / niveaus stabiliteit	dwarsprofiel in het midden
stellingveld	aanbouwveld	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
geschikt voor (product/materiaal	grote goederen	gebruik	eenzijdig
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	2500 mm	oppervlak traversen	verzinkt
breedte	1851 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	800 mm	onderbouw	voetplaat (vastschroefbaar)
vaklast	600 kg	kleur uitvoering	verzinkt
vakbreedte	1800 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe met voetplaten die met pluggen kunnen worden vastgezet en niveaus zie aanbod
veldlast	3200 kg	levering	gedemonteerd
vakdiepte	800 mm	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	124,064 kg

Gerelateerde Producten

150076		schroefanker voor breedvakstelling
470864		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1451 x 800 mm, vaklast 600 kg, 4 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
470933		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2251 x 800 mm, vaklast 600 kg, 4 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
470966		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2651 x 800 mm, vaklast 490 kg, 4 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

471798		houten vloer voor breedvakstelling, breedte x diepte 1800 x 800 mm, voor een vaklast van 600 kg, van hout in decor natuur
--------	---	---

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit