

Format Tresorbau kluis

veiligheidsniveau: VdS 2, hoogte x
breedte x diepte 1400 x 850 x 550
mm, 3 niveaus, romp gelakt, front
gelakt

Artikelnummer: 523071



Format Tresorbau Kluisje

Veiligheidsniveau VdS 2

Format Tresorbau kluis


- veiligheidsniveau: VdS 2
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1400 x 850 x 550 mm
- 3 niveaus
- voor 27 ordners
- afsluitbaar met dubbel baardslot
- vergrendeling driezijdig
- 6 slotbout Ø 40 mm
- extra bescherming dankzij extra slotpantsering en doorslagbeveiligingsplaat
- deur 123 mm dik

- constructie van staal
- romp gelakt
- front gelakt
- verzekeringsbescherming: beroepshalve tot 50.000 €/privé tot 100.000 €
- voorbereid voor vloerverankering
- gewicht 627 kg




Technische details

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---|
| meubeltype | kast | binnenhoogte | 1325 mm |
| type kast | safe | breedte binnen | 767 mm |
| hoogte | 1400 mm | binnendiepte | 383 mm |
| breedte | 850 mm | dikte deur | 123 mm |
| diepte | 550 mm | materiaal | staal |
| volume | 389 l | oppervlak romp | gelakt |
| veiligheidsniveau | VdS 2 | oppervlak front | gelakt |
| kast uitrusting | legborden | afsluitbaar | ja |
| legborden / schappen aantal | 3 stuks | sluitsysteem | dubbel baardslot |
| ordnercapaciteit | 27 stuks | kluis | nee |
| verankering | vloerverankering | slotbouten aantal | 6 stuks |
| vergrendeling | driezijdig | diameter slotbout | 40 mm |
| brandveiligheid | niet beschermd tegen brand | kleur bodem | In kleur van de romp |
| verzekeraar | ja | oppervlak legbord | gelakt |
| verzekeringsbescherming | beroepshalve tot 50.000 €/privé tot 100.000 € | kast veiligheidsuitrusting | extra bescherming dankzij extra slotpantsering en doorslagbeveiligingsplaat |
| inbraakbeveiliging | ja | gewicht | 627 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 528150 |  | cijfercombinatieslot, diepte 42 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
|--------|---|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 139643 |  | sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/blauw |
| 146303 |  | mobiële papiervernietiger, snijmanier partikels 4 x 10 mm, snijvermogen tot 6 vel, volume bak 30 l, veiligheidsniveau: P-4, O-1, T-2, E-2, hoogte x breedte x diepte 520 x 444 x 360 mm |
| 504279 |  | stationsklok, kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik |