


Kappes perfoplaat RasterPlan®

blad hoogte x breedte 450 x 1000
mm

Artikelnummer: 591199

® RasterPlan


KAPPES



Kappes Geperforeerde plaat RasterPlan®










perfoplaat







- blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm
- gatafstand 38 mm
- zeer stabiel dankzij zijdelingse omranding en versterkingsprofielen aan de achterzijde



gereedschapsvoorbereiding	plaat	materiaal	staal
type plaat	perfoplaat	gatafstand	38 mm
hoogte plaat	450 mm	gewicht	5,5 kg
breedte plaat	1000 mm		








Gerelateerde Producten

150265		haak, voor perfoplaat, lengte 50 mm, haakeinde schuin, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150266		haak, voor perfoplaat, lengte 100 mm, haakeinde schuin, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150267		haak, voor perfoplaat, lengte 150 mm, haakeinde schuin, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150268		haak, voor perfoplaat, lengte 200 mm, haakeinde schuin, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150269		haak, voor perfoplaat, lengte 35 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150270		haak, voor perfoplaat, lengte 75 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150271		haak, voor perfoplaat, lengte 125 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150272		dubbele haak, voor perfoplaat, lengte 35 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150274		dubbele haak, voor perfoplaat, lengte 50 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150275		dubbele haak, voor perfoplaat, lengte 150 mm, haakeinde loodrecht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150276		gereedschapshouder, voor perfoplaat, lengte 50 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150277		gereedschapshouder, voor perfoplaat, lengte 100 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren

150278		gereedschapshouder, voor perfolpfaat, lengte 150 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150279		dubbele gereedschapshouder, voor perfolpfaat, lengte 50 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150280		dubbele gereedschapshouder, voor perfolpfaat, lengte 100 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150281		dubbele gereedschapshouder, voor perfolpfaat, lengte 150 mm, haakeinde recht, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150282		schuine haak, voor perfolpfaat, lengte 40 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150283		tanghouder, voor perfolpfaat, lengte 35 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150285		tanghouder, voor perfolpfaat, lengte 55 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren
150286		tanghouder, voor perfolpfaat, lengte 75 mm, met slijtvaste kunststof coating in alu-kleuren

Dit past ook bij ...

203969		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221133		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 30 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 230 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in oudroze
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding

221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221318		poetsdoek, 500 doekjes, lengte x breedte 400 x 380 mm, papierkwaliteit vliesstof, van Katoen/polyester in grijs
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222682		handenreinigingspasta, jerrycan met 4,5 l inhoud, vrij van siliconen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
531291		inframe, DIN A4 in stand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde zelfklevend