

Elephant BETA 230 V elektrische kettingtakel



De Elephant Beta 230 VAC elektrische kettingtakels zijn zeer licht, compact en ideaal voor lichte montage werkzaamheden.

Kenmerken

- Voorzien van slipkoppeling.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Zeer laag eigen gewicht, slechts 7,5 kg.
- Zeer compact.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Grade 10 lastketting volgens EN 818-7.

Technische specificaties

- Isolatieklasse: B.
- FEM 9.511 motor: 1A.
- Bedrijfsspanning: 230 VAC.
- Beschermklasse: IP54.
- Stuurspanning: 230 VAC direct gestuurd.

Standaard levering



- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekontlasting en hangdrukknopkast, directe besturing.
- 3 m voedingskabel.
- Kettingzak max 10 m.
- Exclusief loopkat.

Optie

- Elke andere hijs- en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Duwloopkat.



Slechts
7,5 kg
3 meter hijshoogte



Type	Veilige werklust (kg)	Hijssnelheid (m/min.)	Inschakelduur sch/h (%)	Lastketting DxT (mm)	Aantal parten	Max. hijshoogte (m)	Bouwhoogte (mm)	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
BETA-H/125KG	125	6.5	150 (25)	3 x 9	1	10	280	0.18	7.5	0511001
BETA-H/200KG	200	3.8	150 (25)	3 x 9	1	10	280	0.18	7.5	0511003