

Gehäuse	Messing verchromt
Kugel	Messing vernickelt
Kugeldichtung	PTFE
Spindelabdichtung	NBR
Drehgriff	PA 66 glasfaserverstärkt
Betriebstemperatur	-20 bis 80 °C
Betriebsdruck	-0,99 - 20 bar
Gewindematerial	Messing vernickelt
Gewindenorm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Anwendungsbereich	Druckluft, Wasser, Öl

Winkel-Mini-Kugelhahn

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	SW1 mm	SW2 mm	L mm	G mm	H1 mm	H2 mm
129825	380.01-R	G 1/8 IG	5	17	17	28,5	19,0	33,5	15,5
129826	380.02-R	G 1/4 IG	5	17	17	28,5	19,0	33,5	15,5
129827	380.03-R	G 3/8 IG	7	17	21	31,0	19,0	35,0	17,5

