



Ex-Heizmäntel für die Temperaturklasse T4

- ideal zur schonenden Erwärmung, um die Viskosität zu reduzieren und das Einfrieren im Winter zu vermeiden
- für Behälter von 25 bis 1.000 Liter sowie für Standard-Gasflaschen
- sicheres, schonendes Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T4
- für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
- die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
- mit selbstlimitierendem oder manuellem Thermostat
- Schutzklasse IP 54
- 240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität



Ex-Heizmantel für 25-/30-Liter-Fässer

Ex-Heizmantel für 50-/60-Liter-Fässer

Ex-Heizmantel für Gasflaschen

Ex-Heizmantel für 200-Liter-Fässer

Ausführung	Ex-Schutz-Versionen					
	25 - 30 Liter Stahl- und Kunststofffass	50 - 60 Liter Stahl- und Kunststofffass	100 - 120 Liter Stahl- und Kunststofffass	200 - 220 Liter Stahl- und Kunststofffass	1000 Liter IBC	Gasflasche
Geeignet für						
Behälterumfang min [mm]	870	1100	1400	1800	4060	680
Behälterumfang max [mm]	1020	1250	1650	1950	4310	830
Höhe [mm]	400	460	440	850	950	1050
Leistung [W]	90	130	150	540	960	100
automatische Temperaturregler						
Bestellnummer	236-434-JY	236-436-JY	280-711-JY	280-713-JY	280-715-JY	236-437-JY
analoger Temperaturregler						
Bestellnummer	280-709-JY	280-710-JY	280-712-JY	280-714-JY	280-716-JY	236-438-JY



Ex-Heizmäntel für die Temperaturklasse T3

- sicheres, schnelles Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T3
- ideal für schnelleres Aufheizen auf höhere Temperaturen
- das manuelle Thermostat steht für Behälter von 25 bis 1.000 Liter sowie für Standard-Gasflaschen zur Verfügung
- für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
- die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
- mit selbstlimitierendem oder manuellem Thermostat, die 200 L und 1000 L Version ist auch mit einem digitalen NFC-Controller verfügbar
- Schutzklasse IP 54
- 240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität



Ex-Heizmantel für 1000-L-IBC, mit manuellem Temperaturregler und Isolierhaube



Ex-Heizmantel für 25-/30-Liter-Fässer, mit manuellem Temperaturregler

Ex-Heizmantel für 200-L-Fässer, mit manuellem Temperaturregler

Geeignet für z. B.	Ex-Schutz-Versionen					
	25 - 30 Liter Stahl- und Kunststofffass	50 - 60 Liter Stahl- und Kunststofffass	100 - 120 Liter Stahl- und Kunststofffass	200 - 220 Liter Stahl- und Kunststofffass	1000 Liter IBC	Gasflasche
Behälterumfang min [mm]	870	1100	1400	1800	4060	685
Behälterumfang max [mm]	1020	1250	1650	1950	4310	830
Höhe [mm]	400	460	440	850	950	1050
Leistung [W]	160	275	295	620	685	1400
1620						285
analoger Temperaturregler						
Bestellnummer	280-717-JY	280-718-JY	280-719-JY	280-720-JY	280-721-JY	280-722-JY
automatische Temperaturregler						
Bestellnummer	-	-	-	178-874-JY	176-398-JY	-
digitaler NFC-Controller						
Bestellnummer	-	-	-	280-723-JY	280-724-JY	-