

DENIOS hat das kleinste und mobilste Reinigungsgerät für die biologische und lösemittelfreie Teilereinigung als Tischaufsatzgerät entwickelt. Durch seine kompakten Maße und das geringe Gewicht kommt es für vielfältige Reinigungsaufgaben in der Instandhaltung, Produktion und Werkstatt an unterschiedlichen Standorten zum Einsatz. Das Tischgerät ist außergewöhnlich sparsam und bietet dabei alle wichtige Grundfunktionen zur manuellen Pinselreinigung.

bio.x

A DENIOS BRAND

NEU

bio.x A25

- Mobiles Teilewaschgerät für Werkstätten und Abteilungen mit wenig Platz
- Ideal für die Reinigung von Kleinteilen, Werkzeugen, Zahnrädern, etc.
- Erfüllt höchste Ansprüche an die Mobilität des Gerätes

- ① Mit dem robusten Durchflusspinsel lassen sich die Kleinteile effektiv reinigen.
- ② Das Gerät erwärmt das Reinigungsbad auf angenehme 40 °C und garantiert so eine optimale Waschkraft des wässrigen Reinigers.
- ③ Das optimale Füllvolumen des Tanks beträgt 25 Liter.
- ④ Doppelwandiger Reinigungstank zur optimalen Stabilität und Wärmedämmung.
- ⑤ Mittels der bedienerfreundlichen Steuerung wird die Tauchpumpe ein- und ausgeschaltet.
- ⑥ Alle elektronischen Komponenten des Gerätes sind in einer kompakten Technikeinheit vereint.
- ⑦ Durch Öffnen des Reinigungsbeckens kann der bio.x Reiniger problemlos eingefüllt und die Filtermatte gewechselt werden.
- ⑧ In das Becken integrierte Ablagefläche für Kleinteile.
- ⑨ Der Pinsel kann bei Nichtgebrauch und Transport des Gerätes im Becken arretiert werden.
- ⑩ Seitliche Griffmulden erleichtern das Heben und Transportieren des Gerätes.



Tischgerät bio.x A25



Typ	bio.x A25
Arbeitshöhe [mm]	285
Breite Nutzfläche [mm]	440
Tiefe Nutzfläche [mm]	300
Traglast gesamt [kg]	50
Füllmenge Reiniger [l]	25
Betriebstemperatur [°C]	41
Bestellnummer Grundgerät	282-183-JY
Bestellnummer Komplettsset (inkl. 5 Liter bio.x Reiniger Konzentrat für die Erstbefüllung)	274-240-JY