

ZARGES

Stufenstehleiter

Comfortstep B

Aufstieg beidseitig, 2 x 5
Riffelblechstufen mit Polster (inkl.
Podest), Holmlänge 1,38 m, Aus
Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 219717



ZARGES Stufenstehleiter Comfortstep B

Stufenstehleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 5 Riffelblechstufen mit Polster (inkl. Podest)
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,38 m
- Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Rutsichere Kunststofffüße am Holmende
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 1250 x 500 mm
- Gewicht 7,3 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik Stehleiter

fahrbar nein

Leitertyp	Stufenstehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	geschraubt
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsbügel	nein
Länge Holm	1,38 m	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe	2,75 m	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	2 x 5	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufen mit Polster	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Unterbau	Rutschsichere Kunststofffüße
Höhe	1250 mm	Norm	DIN EN 131 professional
Breite	500 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	7,3 kg

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz