

hofs

## Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3710 x 470 mm, Fachlast 200 kg, 3 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 526759



## hofs System-Steckregal

### Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)

Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3710 x 470 mm
- Feldlast 1600 kg
- Fachlast 200 kg
- 3 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Ebenen mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen

- 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Längstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: 1 Grundregal mit 4 und 2 Anbauregale mit je 2 Stützpfosten, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Nutzung	beidseitig
Regaltyp	Lagerregal	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Boden	verzinkt
Regalfeld	Komplettregal	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
Regalfeld Anzahl	3 Stück	Oberfläche Traversen	kunststoffbeschichtet
geeignet für (Branche/Bereich)	Archiv- und Lagerräume	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Längstraversen
Höhe	2000 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Breite	3710 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Tiefe	470 mm	Farbe Traversen	enzianblau // RAL5010
Fachlast	200 kg	Lieferumfang	1 Grundregal mit 4 und 2 Anbauregale mit je 2 Stützpfosten, Ebenen gem. Angebot
Feldlast	1600 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Höhenverstellraster Ebene	50 mm	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Ausstattung	Sicherheitskantung	Gewicht	150 kg

## Zubehör

917591		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1025 x 400 mm, Fachlast 200 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
917922		Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1025 x 400 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, der Boden wird aufgelegt, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
918302		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1325 x 400 mm, Fachlast 200 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
918594		Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1325 x 400 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, der Boden wird aufgelegt, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafel, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen